


paralelní konstrukční sada EAMM-U-A22-70A

č. dílu: 559787

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	22
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	4,000 1/min
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	0 ... 50 °C
moment setrvačnosti	10.13 kgmm ²
moment pohonu naprázdno	0.2 Nm
přenositelný krouticí moment	5.5 Nm
hmotnost výrobku	540 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS