


axiální konstrukční sada EAMM-A-A19-40A

č. dílu: 559798

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	19
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	10,000 1/min
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	0 ... 50 °C
moment setrvačnosti	1.06 kgmm ²
přenositelný krouticí moment	2.3 Nm
hmotnost výrobku	240 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS