


# přívodní kabel VMPAL-KMSK-S-SD25-IP67-10

č. dílu: 560415

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
hmotnost výrobku	2,155 g
elektrické připojení	kabel s konektorem
délka kabelu	10 m
vlastnost vedení	Suitable for energy chains
min. poloměr ohybu kabelu	63 mm
průměr kabelu	12.5 mm
struktura kabelu	25x0,34
stupeň krytí	IP67 dle IEC 60529
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-5 ... 80 °C
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
materiál pláště kabelu	TPE-U(PU)