


**kryt**  
**VMPAL-KM-SD25-IP67-0**  
č. dílu: 560428

**FESTO**



## katalogový list

parametr	hodnota
hmotnost výrobku	100 g
elektrické připojení	s možností přípravy předem
přípustný průměr kabelu	5 ... 13 mm
průřez přívodu	0.2 ... 0.5 mm <sup>2</sup>
stupeň krytí	IP67 dle IEC 60529
okolní teplota	-5 ... 80 °C
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi