

přímočarý pohon ELGL-LAS-30- -

č. dílu: 560753

FESTO

na vzduchovém ložisku s lineárním elektromotorem.



příklad zobrazení

katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
pracovní zdvih	1 ... 1,740 mm
velikost	30
montážní poloha	vodorovn.
vedení	vzduchové ložisko
konstrukce	vedení s integrovaným odměřováním přímý elektrický přímočarý pohon
druh motoru	lineární AC motor
princip odměřování	magnetický
sledování teploty	PTC - odpor
max. rychlost	4 m/s
opakovatelná přesnost	+/-0,01 mm
meziobvodové napětí	600 V
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízké napětí podle směrnice EU-EMC
magnetické vyzařování	žádný
max. teplota motoru	75 °C
normální teplota	23 °C
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	0 ... 40 °C
povolení	C-Tick
max. posuvová síla Fx	56 N
elektrické připojení	konektor
typ upevnění	příslušenstvím
informace o materiálu profilu	ocel
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS ve shodě s RoHS
informace o materiálu pouzdra	eloxovaný hliník legovaný pro tvářeni