


# koncová deska VABE-S6-2RZ-G34

č. dílu: 560839

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
podle normy	ISO 5599-2
montážní poloha	libovol.
typ terminálu	44
provozní tlak v Mpa	-0.09 ... 1 MPa
provozní tlak	-0.9 ... 10 bar
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
hmotnost výrobku	336 g
připojení řídicího tlaku 12	G1/4
připojení řídicího tlaku 14	G1/4
připojení pneumatiky 1	G3/4
připojení pneumatiky 3	G3/4
připojení pneumatiky 5	G3/4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál koncové desky	hliníkový tlakový odlitek