


# řadová připojovací deska VABV-S2-2S-N12-T1

č. dílu: 560844

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
rozměr rastru	59 mm
typ terminálu	44
provozní tlak v Mpa	-0.09 ... 1 MPa
provozní tlak	-0.9 ... 10 bar
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízké napětí
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
hmotnost výrobku	610 g
připojení pneumatiky 2	1/2 NPT
připojení pneumatiky 4	1/2 NPT
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál desky	hliníkový tlakový odlitek