


# koncová deska VMPAL-EPR-SP

č. dílu: 560947

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
šířka	28.8 mm
délka	107.3 mm
integrovaná funkce	kryt s kódováním pro určení napájení řídicím tlakem (vnitřní nebo vnější)
směr proudění	reversibilní
konstrukce ventilového terminálu	velikosti ventilů lze směřovat
provozní tlak v Mpa	-0.09 ... 1 MPa
provozní tlak	-0.9 ... 10 bar
řídicí tlak [Mpa]	0.3 ... 0.8 MPa
řídicí tlak	3 ... 8 bar
třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
stupeň krytí	IP65 IP67
upozornění ke stupni krytí	v montovaném stavu
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	180 g
připojení pomocného řídicího tlaku 12/14	M7
připojení odvětrání řídicího tlaku 82/84	M7
připojení pneumatiky 1	G1/4
připojení pneumatiky 3	G1/4
připojení pneumatiky 5	G1/4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál koncové desky	hliníkový tlakový odlitek zesílený PA