


**deska**  
**VMPAL-EG-QS10**  
č. dílu: 560957

**FESTO**



## katalogový list

parametr	hodnota
šířka	20.5 mm
délka	107.3 mm
integrovaná funkce	svedené odvětrání
konstrukce ventilového terminálu	velikosti ventilů lze směřovat
provozní tlak v Mpa	-0.09 ... 1 MPa
provozní tlak	-0.9 ... 10 bar
rozsah řízeného tlaku	0.5 ... 5 bar
vstupní tlak 1	0.5 ... 10 bar
třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	30 g
připojení pneumatiky 3/5 svedeno	pro vnější průměr hadice 10 mm
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál desky	PA