

propojovací elektrický modul VMPAL-EVAP-20-2

č. dílu: 560966

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost ventilu	20 mm
max. počet ventilových pozic	1
maximální počet cívek ventilů	2
integrována funkce	přiřazení funkcí ventilů s barevným kódováním
jmenovité provozní napětí DC	24 V
třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	14 g
barva tělesa	černý
materiál tělesa	PA
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS