

# připojovací deska VMPAL-AP-10-QS6-2-T1

č. dílu: 561012

FESTO



## katalogový list

| parametr                                  | hodnota   |
|---|---|
| šířka                                     | 10.7 mm   |
| délka                                     | 107.3 mm  |
| rozměr rastru                             | 10.7 mm   |
| velikost ventilu                          | 10 mm   |
| oddělení tlakových zón                    | kanál 1   |
| max. počet ventilových pozic              | 1   |
| směr proudění                             | reversibilní  |
| konstrukce ventilového terminálu          | velikosti ventilů lze směřovat  |
| maximální počet cívek ventilů             | 2   |
| provozní tlak v Mpa                       | -0.09 ... 1 MPa   |
| provozní tlak                             | -0.9 ... 10 bar   |
| řídící tlak [Mpa]                         | 0.3 ... 0.8 MPa   |
| řídící tlak                               | 3 ... 8 bar   |
| provozní médium                           | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]                          |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| třída odolnosti korozi KBK                | 3 - silné nároky na odolnost korozi                                   |
| shoda ohledně LABS                        | VDMA24364-B1/B2-L   |
| okolní teplota                            | -5 ... 50 °C  |
| hmotnost výrobku                          | 30 g  |
| připojení pneumatiky 2                    | pro hadici s vnějším průměrem 6 mm                                    |
| připojení pneumatiky 4                    | pro vnější průměr hadice 6 mm   |
| upozornění k materiálu                    | ve shodě s RoHS   |
| materiál připojovací desky                | zesílený PA   |