

připojovací deska VMPAL-AP-10-QS1/4"-1-T1

č. dílu: 561023

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|---|
| šířka | 10.7 mm |
| délka | 107.3 mm |
| rozměr rastru | 10.7 mm |
| velikost ventilu | 10 mm |
| oddělení tlakových zón | kanál 1 |
| max. počet ventilových pozic | 1 |
| směr proudění | reversibilní |
| konstrukce ventilového terminálu | velikosti ventilů lze směšovat |
| maximální počet cívek ventilů | 1 |
| provozní tlak v Mpa | -0.09 ... 1 MPa |
| provozní tlak | -0.9 ... 10 bar |
| řídící tlak [Mpa] | 0.3 ... 0.8 MPa |
| řídící tlak | 3 ... 8 bar |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| třída odolnosti korozi KBK | 3 - silné nároky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| okolní teplota | -5 ... 50 °C |
| hmotnost výrobku | 30 g |
| připojení pneumatiky 2 | pro vnější průměr hadice 1/4" |
| připojení pneumatiky 4 | pro vnější průměr hadice 1/4" |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál připojovací desky | zesílený PA |