

připojovací deska VMPAL-AP-20-QS5/16"-1-T1

č. dílu: 561033

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
šířka	21.2 mm
délka	107.3 mm
rozměr rastru	21.2 mm
velikost ventilu	20 mm
oddělení tlakových zón	kanál 1
max. počet ventilových pozic	1
směr proudění	reversibilní
konstrukce ventilového terminálu	velikosti ventilů lze směřovat
maximální počet cívek ventilů	1
provozní tlak v Mpa	-0.09 ... 1 MPa
provozní tlak	-0.9 ... 10 bar
řídící tlak [Mpa]	0.3 ... 0.8 MPa
řídící tlak	3 ... 8 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	76.88 g
připojení pneumatiky 2	pro vnější průměr hadice 5/16"
připojení pneumatiky 4	pro vnější průměr hadice 5/16"
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál připojovací desky	zesílený PA