

# připojovací deska VMPAL-AP-4X10-QS4-2

č. dílu: 561090

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
šířka	42.8 mm
délka	107.3 mm
rozměr rastru	10.7 mm
velikost ventilu	10 mm
max. počet ventilových pozic	4
směr proudění	reversibilní
konstrukce ventilového terminálu	velikosti ventilů lze směřovat
maximální počet cívek ventilů	8
provozní tlak v Mpa	-0.09 ... 1 MPa
provozní tlak	-0.9 ... 10 bar
řídící tlak [Mpa]	0.3 ... 0.8 MPa
řídící tlak	3 ... 8 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	110 g
připojení pneumatiky 2	pro hadici s vnějším průměrem 4 mm
připojení pneumatiky 4	pro vnější průměr hadice 4 mm
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál připojovací desky	zesílený PA