

# spojka EAMD-25-22-6.35-10X12

č. dílu: 561293

FESTO

je prvkem pohonu, který přenáší energii rotačního pohybu krokového motoru nebo servomotoru.



## katalogový list

parametr	hodnota
poloměr upnutí 1	6.35 mm
poloměr upnutí 2	10 mm
velikost	25
jmenovitá délka	22 mm
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	8,000 1/min
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
okolní teplota	-25 ... 60 °C
moment setrvačnosti	3.2 kgmm <sup>2</sup>
přenositelný krouticí moment	3.6 Nm
hmotnost výrobku	43.7 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS