



# nástavba pro tlačítka T-3-M5-GR

č. dílu: 561605  
výběhový výrobek

FESTO

Tento typ je vhodný pro provoz s vakuem.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2018. Alternativní výrobek viz portál podpory.



## katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	3/2 monostabilní, v klidu uzavř.
typ ovládání	ruční
stavební šířka	22.5 mm
normální jmenovitý průtok	80 l/min
provozní tlak	-0.95 ... 8 bar
konstrukce	pístové sedlo
typ návratu do původní polohy	mechanická pružina
jmenovitá světlost	2 mm
montážní poloha	libovol.
typ řízení	přímo
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:::]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
ovládací síla	14 N
hmotnost výrobku	416 g
typ upevnění	průchozí dírou
připojení pneumatiky 1	M5
připojení pneumatiky 2	M5
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu pouzdra	hliník legovaný pro tváření eloxovaný