


# řídící blok CPX-CM-HPP

č. dílu: 562214

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	140 g
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízké napětí
stupeň krytí	IP65 IP67
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
přemostění výpadku sítě	10 ms
celkový počet os	4
rozměry B x L x H	50 mm x 107 mm x 55 mm
řídící rozhraní	CAN-Bus
síťová sběrnice	1x zásuvka M9, 5 pinů
diagnóza specifická pro zařízení	diagnostika orientovaná na kanály a moduly podpětí/zkrat na modulu paměť pro diagnostiku
podpora konfigurace	MMI-ruční ovládací zařízení
parametrizace	vynucení kanálů parametry systému
přenosová rychlost	1 Mbit/s
rozsah provozního napětí DC	18 ... 30 V
jmenovité provozní napětí DC	24 V
protokol	FHPP
příkon energie při provozním napětí	typ. 80 mA
maximální objem adres pro výstupy	32 Byte
maximální objem adres pro vstupy	32 Byte
indikace LED specifická pro výrobek	Error PL: silové napájení
materiál tělesa	zesílený PA PC