

záslepka QSPC10


č. dílu: 562243

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

Pro zaslepení přívodů na ventilu nebo krycí desce.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků
typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	standard
konstrukční tvar	přímý tvar
velikost balení	10
provozní tlak v celém rozsahu teplot	0 ... 0.8 MPa 0 ... 8 bar 0 ... 116 psi
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-5 ... 60 °C
hmotnost výrobku	0.4 g
typ upevnění	upevňovací jehla
připojení pneumatiky 1	vložka 10 mm
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál záslepky	POM
materiál O-kroužku	NBR