



# T-spojka s nástrčnými koncovkami NEDU-M12D4-M12T4-IS

č. dílu: 562248

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
podle normy	EN 61076-2-101
četnost připojení	100
typ upevnění	našroubovatelný
hmotnost výrobku	25.5 g
elektrické připojení	4 piny / 4 piny / 4 piny kódování A/kódování A/kódování A zásuvka / zásuvka / konektor M12x1 / M12x1 / M12x1
rozsah provozního napětí DC	0 ... 30 V
stupeň krytí	IP65 IP67
okolní teplota	-25 ... 85 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
materiál tělesa	TPE-U(PU)-zesílený zinkový tlakový odlitek
materiál převlečné matice	zesílený PA
materiál těsnění	FPM
materiál nástrčných kontaktů	měděná slitina pozlaceno