


spojka
EAMC-30-32-6.35-10
č. dílu: 562679

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|------------------------------|------------------------|
| poloměr upnutí 1 | 6.35 mm |
| poloměr upnutí 2 | 10 mm |
| velikost | 30 |
| jmenovitá délka | 32 mm |
| montážní poloha | libovol. |
| max. otáčky | 8,000 1/min |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B2-L |
| skladovací teplota | -25 ... 60 °C |
| relativní vlhkost vzduchu | 0 - 95 % |
| okolní teplota | -25 ... 60 °C |
| moment setrvačnosti | 5.87 kgmm ² |
| přenositelný krouticí moment | 6.5 Nm |
| hmotnost výrobku | 48 g |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |