

# válec s vedením DFME-40- -LAS

č. dílu: 562829

FESTO



příklad zobrazení

## katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
konstrukce	vodící jednotka přímý elektrický přímočarý pohon
velikost	40
zdvih	100 ... 400 mm
rezerva zdvíhu	3.5 mm
max. teplota motoru	70 °C
normální teplota	23 °C
montážní poloha	vodorovn.
vedení	kuličková oběžná pouzdra
provozní režim pohonné jednotky	posuvová deska
druh motoru	lineární AC motor
referenční pohyb	referenční čidlo
princip odměřování	bezdotykově inkrementál. magnetický relativní měření
sledování teploty	vypnutí při překročení teploty
opakovatelná přesnost	+/-0,015 mm
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
třída odolnosti korozi KBK	0
stupeň krytí	IP40 IP65
okolní teplota	0 ... 40 °C
elektrické připojení	konektor
typ upevnění	vnitřní závít a středící dutinka průchozí dírou a středící dutinkou dle volby:
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS ve shodě s RoHS
informace o materiálu krytky	POM
informace o materiálu víka	hliník legovaný pro tváření eloxovaný
informace o materiálu koncové desky	hliník legovaný pro tváření eloxovaný
informace o materiálu tyče vedení	zušlechťená ocel
informace o materiálu pouzdra	hliník legovaný pro tváření eloxovaný
informace o materiálu připojení kabelem	zinkový tlakový odlitek
informace o materiálu vedení kabelu	hliník legovaný pro tváření eloxovaný
informace o materiálu pístnice	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu chladicí trubky	hliník legovaný pro tváření eloxovaný
informace o materiálu ložiska měřicí tyče	POM
informace o materiálu měřicí tyče	hliník legovaný pro tváření eloxovaný