

elektromagnetická cívka VACC-S18-35-A1-1

č. dílu: 562906

FESTO

pro systém kotevní trubky F10, přípojovací obrazec podle EN 175 301,
tvar A, 24 VDC



katalogový list

parametr	hodnota
typ ovládní	elektrický
montážní poloha	libovol.
indikace polohy sepnutí	ne
spínací cyklus	100 %
třída izolace materiálu	H
parametry cívky	24 V DC: 3,5 W
přípustné výkyvy napětí	-15 % / +10 %
třída odolnosti korozi KBK	4 - obzvlášť silné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-20 ... 60 °C
hmotnost výrobku	530 g
elektrické připojení	přípojovací obrazec podle EN 175301-803, tvar A konektor podle EN 175301-803
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál elektromagnetické cívky	PA ocel