


spínací ventil MS9-EE-G-V24-S-VS

č. dílu: 562940

FESTO

elektricky, s tlumičem hluku, směr průtoku zleva doprava.



katalogový list

parametr	hodnota
řada	MS
velikost	9
rozměr rastru	90 mm
konstrukce	pístové šoupě
typ ovládání	elektrický
princíp těsnění	měkký
funkce odvětrání	nelze škrtit
pomocné ruční ovládání	s aretací tlačítkem
typ návratu do původní polohy	mechanická pružina
typ řízení	nepřímo řízené
funkce ventilu	3/2 monostabilní, v klidu uzavř.
provozní tlak	3,5 ... 16 bar
normální jmenovitý průtok	18,000 l/min
normální jmenovitý průtok 2-3	14,100 l/min
spínací cyklus	100 %
parametry cívky	24 V DC: 4,5 W
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	-10 ... 60 °C
hladina akustického tlaku	93 dB(A)
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-10 ... 60 °C
typ upevnění	instalace vedení příslušenstvím dle volby:
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	2,300 g
připojení pneumatiky 3	G1
elektrické připojení	připojovací obrazec podle EN 175301-803, tvar A konektor dle DIN EN 175301-803 čtyřhranný tvar
materiál pístového šoupátka	POM
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek