


# zásuvka pro připojení zdroje NECU-M-PPG5-C1

č. dílu: 563059

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
podle normy	EN 61984
elektrické připojení	AIDA Push-pull 5 pinů s možností přípravy předem zásuvka / pérové svorky
kódování konektoru	na kontaktu 2 a 5
rozsah provozního napětí DC	0 ... 24 V
zatížitelnost proudem při 40°C	16 A
napěťová pevnost	2.5 kV
přípustný průměr kabelu	9 ... 13 mm
průřez přívodu	0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
stupeň krytí	IP65 IP67
okolní teplota	-40 ... 100 °C
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
stupeň znečištění	3
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
Material housing	zinkový tlakový odlitek poniklováno
barva tělesa	stříbrný
Material seals	NBR TPE
Material electrical contact	měděná slitina poniklováno a pozlaceno