


# připojovací deska VABS-S4-2S-G18-B-R3-EX2

č. dílu: 563067

FESTO

s připojovacím obrazcem podle normy 15407-2.



## katalogový list

parametr	hodnota
stavební šířka	18 mm
podle normy	ISO 15407-2
montážní poloha	libovol.
napájení řídicím tlakem	vnitřní
provozní tlak	-0.9 ... 10 bar
rozsah provozního napětí DC	24 V
napěťová pevnost	0.8 kV
zatížitelnost proudem při 40°C	2 A
stupeň znečištění	3
kategorie ATEX pro plyny	II 3G
Ex - druh ochrany před vzplanutím plynů	Ex nA II T3 X
ATEX kategorie pro prach	II 3D
Ex - druh ochrany před vzplanutím prachu	Ex tD A22 IP65 T125°C X
Ex - teplota okolí	-5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízké napětí
třída odolnosti korozi KBK	0
stupeň krytí	IP65 NEMA 4 v montovaném stavu
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	192 g
typ upevnění	průchozí dírou podle ISO 15407-2
informace o materiálu připojovací desky	hliníkový tlakový odlitek