


adaptéry

NPFV-AF-G14-N14-MF

č. dílu: 563397

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	6 mm
provozní tlak v Mpa	0.2 ... 0.8 MPa
provozní tlak	2 ... 8 bar
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
připojení pneumatiky 1	G1/4
připojení pneumatiky 2	1/4 NPT
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál adaptéru	vysoce legovaná nerezová ocel
materiál těsnění	NBR