



deska se škracením VABF-S7-F1B5P1-F

č. dílu: 563401

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
napájení řídicím tlakem	vně vnitřní
provozní tlak v Mpa	0 ... 1.2 MPa
provozní tlak	0 ... 12 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-]
třída odolnosti korozi KBK	4 - obzvlášť silné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
stupeň krytí	IP65
typ upevnění	průchozí dírou
připojení řídicího tlaku 12	G1/4
připojení pneumatiky 1	G1/4
připojení pneumatiky 2	příruba 1/4 připojovací obrazec NAMUR
připojení pneumatiky 3	G1/4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál připojovací desky	povrchově upravený hliník
materiál těsnění	NBR