

# ventilový terminál VTOC

č. dílu: 564056

FESTO



## katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
funkce ventilu	2x3/2 monostabilní, v klídu uzavř.
velikost ventilu	10 mm
max. normální jmenovitý průtok	10 l/min pro 10 mm
provozní tlak v Mpa	0 ... 0.8 MPa
provozní tlak	0 ... 8 bar 0 ... 116 psi
povolení	c UL us - Recognized (OL)
značka KC	KC-EMV
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
indikace stavu signálu	LED
vhodnost pro vakuum	ne
čas pro přitah	100 ms
jmenovitý tlak přitahu na každou elektromagnetickou cívku	55 mA do 100 ms
jmenovitý proud při omezení proudu	13 mA po 100 ms
jmenovité provozní napětí DC	24 V
přípustné výkyvy napětí	+/- 10 %
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
teplota média	-5 ... 50 °C
stupeň krytí	IP40
řídící médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
okolní teplota	-5 ... 50 °C
elektrické řízení	vícepólový konektor I-Port IO-Link
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
typ ovládání	elektrický
elektrický systém vst./výst.	ano
typ terminálu	84
max. počet ventilových pozic	24
konstrukce ventilového terminálu	pevná rozteč