

T-spojka s nástrčnými koncovkami QBT-5/32T-U

č. dílu: 564766

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	standard
jmenovitá světlost	0.118 "
montážní poloha	libovol.
konstrukční tvar	tvar T
velikost balení	10
konstrukce	princip push-pull
provozní tlak v celém rozsahu teplot	0.095 ... 1 MPa 0.95 ... 10 bar 13.775 ... 145 psi
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
okolní teplota	0 ... 60 °C
hmotnost výrobku	0.226 oz
připojení pneumatiky 1	pro vnější průměr hadice 5/32"
připojení pneumatiky 2	pro vnější průměr hadice 5/32"
teplota okolí ve Fahrenheitech	32 ... 140 °F
barva uvolňujícího kroužku	šedá
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	PBT
materiál uvolňovacího kroužku	POM
materiál těsnění hadice	NBR
materiál svěrného segmentu hadice	vysoce legovaná nerezová ocel