


odlučovač vody MS6-LWS-1/4-U-V

č. dílu: 564868

FESTO

Odpouštění kondenzátu pomocí ventilu pro automatické odpouštění kondenzátu.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|----------------------------------|--|
| velikost | 6 |
| řada | MS |
| montážní poloha | svisle +/- 5° |
| odpouštění kondenzátu | plně automatický |
| konstrukce | odstředivý odlučovač |
| max. množství kondenzátu | 38 ml |
| ochrana nádobky | integrováno jako kovová nádobka |
| stupeň odloučení kondenzátu | 99 % |
| provozní tlak | 2 ... 12 bar |
| normální jmenovitý průtok | 2,400 l/min |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:::] inertní plyny |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| bezpečnost vzhledem k potravinám | viz rozšířené informace o materiálu |
| třída čistoty vzduchu na výstupu | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:7:4] |
| teplota média | -10 ... 60 °C |
| okolní teplota | -10 ... 60 °C |
| hmotnost výrobku | 820 g |
| typ upevnění | instalace vedení příslušenstvím dle volby: |
| připojení pneumatiky 1 | G1/4 |
| připojení pneumatiky 2 | G1/4 |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál těsnění | NBR |
| materiál tělesa | hliníkový tlakový odlitek |
| materiál nádobky | hliník legovaný pro tvářeni |
| materiál průhledového okénka | PA |