


# odlučovač vody MS6N-LWS-3/8-U-V

č. dílu: 564872

FESTO

Odpouštění kondenzátu pomocí ventilu pro automatické odpouštění kondenzátu.



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	6
řada	MS
montážní poloha	svisle +/- 5°
odpouštění kondenzátu	plně automatický
konstrukce	odstředivý odlučovač
max. množství kondenzátu	38 ml
ochrana nádoby	integrováno jako kovová nádoba
stupeň odloučení kondenzátu	99 %
provozní tlak	2 ... 12 bar
normální jmenovitý průtok	3,500 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:::] inertní plyny
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:7:4]
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	820 g
typ upevnění	instalace vedení příslušenstvím dle volby:
připojení pneumatiky 1	3/8 NPT
připojení pneumatiky 2	3/8 NPT
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek
materiál nádoby	hliník legovaný pro tvářeni
materiál průhledového okénka	PA