

odlučovač vody MS6N-LWS


č. dílu: 564898

FESTO

Odpouštění kondenzátu pomocí ventilu pro automatické odpouštění kondenzátu.



příklad zobrazení



katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
velikost	6
řada	MS
montážní poloha	svisle +/- 5°
odpouštění kondenzátu	plně automatický
konstrukce	odstředivý odlučovač
max. množství kondenzátu	38 ml
ochrana nádoby	integrováno jako kovová nádoba
stupeň odloučení kondenzátu	99 %
provozní tlak	0.8 ... 16 bar
normální jmenovitý průtok	2,400 ... 3,800 l/min
povolení	c UL us - Recognized (OL)
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [-:-:-] stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-] inertní plyny
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
teplota média	-10 ... 60 °C
stupeň krytí	IP65 dle IEC 60529
okolní teplota	-10 ... 60 °C
typ upevnění	instalace vedení příslušenstvím dle volby:
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek
materiál nádoby	hliník legovaný pro tvářeni
materiál průhledového okénka	PA