


konektor NECU-S-M8G3-HX-Q3

č. dílu: 564945

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
podle normy	EN 61076-2-104 EN 61984
povolení	c UL us - Recognized (OL)
četnost připojení	3
hmotnost výrobku	7.8 g
elektrické připojení	3 piny M8x1 přímý konektor/zařezávací svorky
rozsah provozního napětí DC	0 ... 32 V
rozsah provozního napětí AC	0 ... 32 V
zatížitelnost proudem při 40°C	2 A
napěťová pevnost	0.8 kV
přípustný průměr kabelu	2.1 ... 3.5 mm
přípustný průměr jednotlivého vodiče	≥ 0.05 mm
přípustný průměr vodiče	0.6 ... 1 mm
průřez přívodu	0.1 ... 0.14 mm ²
stupeň krytí	IP65 IP67
okolní teplota	-25 ... 85 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
stupeň znečištění	3
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
materiál tělesa	PA zinkový tlakový odlitek poniklováno
materiál aretace šroubu	mosaz, poniklovaná
materiál těsnění	FPM PUR
materiál nástrčných kontaktů	pozlaceno
přípustná izolace vodiče	PP PVC