


přívodní kabel NEBV-S1G44-K-2.5-N-LE39

č. dílu: 565289

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
typ upevnění	4-40UNC
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	389 g
elektrické připojení	44 piny zásuvka Sub-D
rozsah provozního napětí DC	≤ 30 V
zatížitelnost proudem při 40°C	0.86 A
délka kabelu	2.5 m
vlastnost vedení	pro statické použití
min. poloměr ohybu kabelu	95 mm
průměr kabelu	9.6 mm
tolerance průměru kabelu	± 0,5 mm
struktura kabelu	40x0,14
stupeň krytí	IP65 IP67 v montovaném stavu
okolní teplota	-5 ... 60 °C
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
materiál pláště kabelu	PVC
materiál tělesa	PBT
materiál nástrčných kontaktů	bronz pozlaceno