


T-šroubení s nástrčnými koncovkami CRQST-1/8-1/4-U

č. dílu: 565335

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	standard
jmenovitá světlost	0.217 "
montážní poloha	libovol.
konstrukční tvar	tvar T
velikost balení	1
konstrukce	princip push-pull
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 ... 1.4 MPa -0.95 ... 14 bar -13.775 ... 203 psi
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
třída odolnosti korozi KBK	4 - obzvlášť silné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
okolní teplota	-20 ... 150 °C
max. utahovací moment	8.851 ft-lbf
hmotnost výrobku	0.97 oz
použitelná vedení	PFAN
typ upevnění	vnější šestihran 1/2
připojení pneumatiky 1	vnější závit NPTF, 1/8
připojení pneumatiky 2	pro vnější průměr hadice 1/4"
teplota okolí ve Fahrenheitech	-4 ... 302 °F
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	vysoce legovaná nerezová ocel
materiál uvolňovacího kroužku	vysoce legovaná nerezová ocel
materiál těsnění hadice	FPM
materiál svěrného segmentu hadice	vysoce legovaná nerezová ocel