


# T-šroubení s nástrčnými koncovkami CRQST-3/8-3/8-U

č. dílu: 565339

FESTO



## katalogový list

| parametr                             | hodnota   |
|--------------------------------------|---|
| velikost                             | standard  |
| jmenovitá světlost                   | 0.335 "   |
| montážní poloha                      | libovol.  |
| konstrukční tvar                     | tvar T  |
| velikost balení                      | 1   |
| konstrukce                           | princip push-pull   |
| provozní tlak v celém rozsahu teplot | -0.095 ... 1.4 MPa<br>-0.95 ... 14 bar<br>-13.775 ... 203 psi |
| provozní médium                      | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]                  |
| třída odolnosti korozi KBK           | 4 - obzvlášť silné nároky na odolnost korozi                  |
| shoda ohledně LABS                   | VDMA24364-zóna III  |
| bezpečnost vzhledem k potravinám     | viz rozšířené informace o materiálu                           |
| okolní teplota                       | -20 ... 150 °C  |
| max. utahovací moment                | 13.276 ft-lbf   |
| hmotnost výrobku                     | 2.346 oz  |
| použitelná vedení                    | PFAN  |
| typ upevnění                         | vnější šestihran 45/64  |
| připojení pneumatiky 1               | vnější závit NPTF, 3/8  |
| připojení pneumatiky 2               | pro vnější průměr hadice 3/8"                                 |
| teplota okolí ve Fahrenheitech       | -4 ... 302 °F   |
| upozornění k materiálu               | ve shodě s RoHS   |
| materiál tělesa                      | vysoce legovaná nerezová ocel                                 |
| materiál uvolňovacího kroužku        | vysoce legovaná nerezová ocel                                 |
| materiál těsnění hadice              | FPM   |
| materiál svěrného segmentu hadice    | vysoce legovaná nerezová ocel                                 |