


kabel pro motor NEBM-S1G9-E-2.5-N-S1G9

č. dílu: 565369

FESTO

pro spojení motoru a regulátoru koncové polohy CMFL



katalogový list

parametr	hodnota
vlastnost vedení	pro energetické řetězcy
stupeň znečištění	3
stupeň krytí	v montovaném stavu IP65
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-40 ... 90 °C
okolní teplota	-50 ... 90 °C
min. poloměr ohybu kabelu	65 mm
struktura kabelu	2x0,5 mm ² +3x(2x0,14 mm ²)D +1x0,14mm ² stíněno
délka kabelu	2.5 m
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu pláště kabelu	TPE-U(PUR)