


# rozhraní pro síť CECX-F-PB-S-V1

č. dílu: 565598

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
povolení	c UL us - Listed (OL)
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS ve shodě s RoHS
příkon 5 V	1.4 W
okolní teplota	5 ... 55 °C
skladovací teplota	-40 ... 70 °C
relativní vlhkost vzduchu	10 - 95 %
stupeň krytí	IP20
bezpečnostní třída	III
hmotnost výrobku	140 g
zkouška necitlivosti vůči otřesům	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
zkouška necitlivosti vůči nárazům	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (polovina sinusu)
indikace stavů	LED (stav) červená LED = chyba sítě
rozhraní pro síť	PROFIBUS-Slave DP-V1
rozhraní pro síť, technika připojení	zásuvka Sub-D 9 pinů
rozhraní pro síť, rychlost přenosu	9,6 kBit/s až 12 MBit/s
rozhraní pro síť, galvanické oddělení	ano