


# připojovací blok CPX-P-AB-2XKL-8POL-8DE-N-IS

č. dílu: 565703

FESTO

technika svorek pro jiskrově bezpečné moduly



## katalogový list

parametr	hodnota
rozměry B x L x H	(vč. řadové prop. desky a techniky připojení) 50 mm x 107 mm x 70 mm
typ upevnění	na napájecí blok CPX-M-GE..
hmotnost výrobku	100 g
okolní teplota	-5 ... 50 °C
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
relativní vlhkost vzduchu	95 % nekondenzující
stupeň krytí	IP20
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi (v zabudovaném stavu)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro ochranu Ex (ATEX)
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK EX
kategorie ATEX pro plyny	II (1) G
ATEX kategorie pro prach	II (1) D
certifikát ochrany před výbuchem Ex v rámci EU	EPL Da (BR) EPL Da (IEC-EX) EPL Dc[Da] (GB) EPL Ga (BR) EPL Ga (IEC-EX) EPL Gc[Ga] (GB)
Ex - druh ochrany před vzplanutím plynů	[Ex ia Ga] IIC
Ex - druh ochrany před vzplanutím prachu	[Ex ia Da] IIIC
Ex - teplota okolí	-5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
certifikát vydavatele	DNV 15.0192 X IECEx ZLM 12.0007 X ZELM 12 ATEX 0500 X
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	zesílený PA
elektrické připojení	8 pinů / 8 pinů
počet vstupů	8