


# konektor NECU-L3G8-C2

č. dílu: 565710

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
četnost připojení	100
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	56 g
elektrické připojení	8 pínů šroubovací svorka přímá zásuvka
rozsah provozního napětí DC	0 ... 30 V
zatížitelnost proudem při 40°C	12 A
napěťová pevnost	4 kV
průřez přívodu	0.2 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
okolní teplota	-40 ... 85 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
stupeň znečištění	3
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
materiál tělesa	PA
barva tělesa	černý
materiál nástrčných kontaktů	měděná slitina pocínováno