

# připojovací lišta VABM-L1-10AS-M5-7

č. dílu: 566527

FESTO



## katalogový list

| parametr                                   | hodnota                               |
|--|---------------------------------------|
| rozměr rastru                              | 10.5 mm                               |
| max. počet ventilových pozic               | 16                                    |
| provozní tlak v Mpa                        | -0.09 ... 1 MPa                       |
| provozní tlak                              | -0.9 ... 10 bar                       |
| povolení                                   | RCM Mark<br>c UL us - Recognized (OL) |
| třída odolnosti korozi KBK                 | 2 - mírné nároky na odolnost korozi   |
| shoda ohledně LABS                         | VDMA24364-B1/B2-L                     |
| max. utahovací moment při montáži na lištu | 1.5 Nm                                |
| max. utahovací moment upevnění ventilů     | 0.45 Nm                               |
| max. utahovací moment při montáži na stěnu | 3 Nm                                  |
| hmotnost výrobku                           | 66 g                                  |
| připojení pneumatiky 1                     | M5                                    |
| připojení pneumatiky 3                     | M5                                    |
| připojení pneumatiky 5                     | M5                                    |
| upozornění k materiálu                     | ve shodě s RoHS                       |
| materiál připojovací lišty                 | hliník legovaný pro tváření           |