

připojovací lišta VABM-L1-14S-G14-2

č. dílu: 566618

★ doporučené výrobky

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
rozměr rastru	16 mm
max. počet ventilových pozic	16
provozní tlak v Mpa	-0.09 ... 1 MPa
provozní tlak	-0.9 ... 10 bar
povolení	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
max. utahovací moment při montáži na lištu	1.5 Nm
max. utahovací moment upevnění ventilů	0.65 Nm
max. utahovací moment při montáži na stěnu	3 Nm
hmotnost výrobku	118 g
připojení pneumatiky 1	G1/4
připojení pneumatiky 3	G1/4
připojení pneumatiky 5	G1/4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál připojovací lišty	hliník legovaný pro tvárění