


odměřovací modul CPX-CMIX-M1-1

č. dílu: 567417

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
rozměry B x L x H	50 mm x 107 mm x 55 mm
diagnostika	diagnostika orientovaná na kanály a moduly
odolnost zkratu	ano
diagnóza specifická pro zařízení	nízké napětí v měřicím systému přepětí v měřicím systému prostřednictvím lokálního displeje se 7 segmenty
max. počet modulů	9
zobrazení	sedmisegmentové zobrazení
indikace stavů	žlutá LED = PL (silové napájení) červená LED = chyba
rozsah provozního napětí DC	18 ... 30 V
jmenovité provozní napětí DC	24 V
přemostění výpadku sítě	10 ms
příkon při jmenovitém provozním napětí	80 mA
povolení	C-Tick
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
relativní vlhkost vzduchu	5 - 95 % nekondenzující
stupeň krytí	IP65 dle IEC 60529
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	140 g
os na jedné větvi	1
počet větví s pohony (osami)	1
max. délka vedení	30 m
elektrické připojení řídicího rozhraní	zásuvka M9 5 pinů
řídicí rozhraní	digitál. sít' CAN s protokolem Festo
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	zesílený PA