

# hadice z plastu PLN-U

č. dílu: 567449

FESTO

Dbejte prosím na minimální množství v objednávce.



příklad zobrazení

## katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
vnější průměr v palcích	5/8
provozní tlak závislý na teplotě	-14.4 ... 203 Psi
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:] voda podle prohlášení výrobce na <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
okolní teplota	-22 ... 178 °F
barva	modrý hnědý žlutá zelená přírodní červená černý stříbrný bílý
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál hadice	PE