

# spojovací vedení MHJ9-KMH-2,5-HF

č. dílu: 567505

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
povolení	RCM Mark
přídavné funkce	zhášení jisker snížení přídržného proudu s rekuperací energie ochrana odpojením
typ upevnění	průchozí dírou s DIN lištou dle volby:
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	98 g
elektrické připojení	2 piny / 2 piny / 4 vodiče přímá zásuvka / přímá zásuvka / kabel
rozsah provozního napětí DC	12 ... 53 V
ochrana proti přepólování	pro provozní napětí
upozornění k provozu	síťový zdroj musí poskytovat proud nejméně 1,85 bez výpadku napětí
informace k příkonu	fáze nízkého proudu 2,8 W, fáze vysokého proudu 17,1 W, každý kanál
spínací cyklus	100 % dbejte prosím na upozornění k provozu elektromagnetických ventilů
rozsah signálu pro spuštění (trigger) DC	3 ... 30 V
upozornění k proudu při spínání	lineární nástup 0,09 - 0,44 mA při spouštěcím signálu 3 - 15 V 0,44 - 15,44 mA při spouštěcím signálu 15 - 30 V
vstupní odpor	34 kΩ
délka kabelu	2.5 m
vlastnost vedení	pro statické použití
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	-5 ... 50 °C
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMV podle předpisů UK RoHS
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
materiál pláště kabelu	PVC
materiál tělesa	POM