

hadice z plastu PUN-H-1/8-WS-150-CB

č. dílu: 568001

FESTO

přípustná pro použití v potravinářství (odolná hydrolyze).
Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|----------------------------------|--|
| vnější průměr v palcích | 1/8 |
| poloměr ohybu relevantní průtoku | 0.039 Fuß |
| min. poloměr ohybu | 0.02 Fuß |
| provozní tlak závislý na teplotě | -14.4 ... 145 Psi |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:] |
| bezpečnost potravin | podle prohlášení výrobce |
| okolní teplota | -31 ... 145 °F |
| hmotnost výrobku dle délky | 0.06 oz/ft |
| barva | bílý |
| tvrdost Shore | D 52 +/-3 |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS prosté mědi a PTFE |
| informace o materiálu hadice | TPE-U(PU) |