


připojovací lišta VABM-B6-E-N12-4-M1

č. dílu: 568181

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
rozměr rastru	21 mm
max. počet ventilových pozic	4
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
max. utahovací moment při montáži na lištu	1.5 Nm
max. utahovací moment upevnění ventilů	2 Nm
max. utahovací moment při montáži na stěnu	5 Nm
hmotnost výrobku	690 g
připojení pomocného řídicího tlaku 12/14	NPT1/8-27
připojení pneumatiky 1	NPT1/2-14
připojení pneumatiky 3	NPT1/2-14
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE ve shodě s RoHS
materiál připojovací lišty	hliník legovaný pro tvárění