

hadice z plastu PEN-3/8-SW-150-CB

č. dílu: 569885

FESTO

kalibrace vnějšího průměru, pro připojení QS, polyetylén (nepřípustné při výrobě potravin).



katalogový list

parametr	hodnota
vnější průměr v palcích	3/8
poloměr ohybu relevantní průtoku	0.131 ft
min. poloměr ohybu	0.088 ft
vlastnosti hadice	Suitable for energy chains in applications with higher cycle rates
podmínky pro zkoušky hadice	Suitability for energy chains: > 5 million cycles according to FN 942021
provozní tlak závislý na teplotě	-14.4 ... 145 Psi
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:] voda podle prohlášení výrobce na www.festo.com
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-22 ... 140 °F
hmotnost výrobku dle délky	0.376 oz/ft
připojení pneumatiky	pro nástrčné připojení s vnějším průměrem 3/8"
barva	černý
tvrdost Shore	D 52 +/-3
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál hadice	PE