

hadice z plastu PEN-5/8-SW-150-CB

č. dílu: 569887

FESTO

kalibrace vnějšího průměru, pro připojení QS, polyetylén (nepřípustné při výrobě potravin).



katalogový list

parametr	hodnota
vnější průměr v palcích	5/8
poloměr ohybu relevantní průtoku	0.41 ft
min. poloměr ohybu	0.196 ft
vlastnosti hadice	pro použití v energetických řetězech pro aplikace s vyšším počtem taktů
podmínky pro zkoušky hadice	použití v energetických řetězech: >5 mil. cyklů podle FN 942021
provozní tlak závislý na teplotě	-14.4 ... 145 Psi
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-] voda podle prohlášení výrobce na www.festo.com
okolní teplota	-22 ... 140 °F
hmotnost výrobku dle délky	1.158 oz/ft
připojení pneumatiky	pro nástrčné připojení s vnějším průměrem 5/8"
barva	černý
tvrdost Shore	D 52 +/-3
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE ve shodě s RoHS
materiál hadice	PE