

hadice z plastu PLN-1/4-BL-150-CB

č. dílu: 569915

FESTO

vysoká odolnost chemikáliím a hydrolýze.



katalogový list

parametr	hodnota
vnější průměr v palcích	1/4
poloměr ohybu relevantní průtoku	0.105 ft
min. poloměr ohybu	0.039 ft
provozní tlak závislý na teplotě	-14.4 ... 203 Psi
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:] voda podle prohlášení výrobce na www.festo.com
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
okolní teplota	-22 ... 176 °F
hmotnost výrobku dle délky	0.18 oz/ft
připojení pneumatiky	pro nástrčné připojení s vnějším průměrem 1/4"
barva	modrý
tvrdost Shore	D 52 +/-3
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál hadice	PE